



## Monolithische Zirkonkronen bemalen, oder doch „Micro Layering“ Mit HeraCeram® Zirkonia 750

Beide Varianten zeigen wir bei einem ausführlichen 1-Tageskurs mit unserem Keramik Experten ZT Paul Titeiu. Bei der Malfarbentechnik kommt es auf abgestimmte Brennprogramme an. Trockenzeit, Aufheizrate und Endtemperatur sind unsere Themen. Alles perfekt umsetzbar mit (zu Kurstermin ggfs.) HeraCeram® cre-active. Ästhetisch anspruchsvolle Kronen sind genauso schnell herzustellen mit der Micro Layering Technik. Hierzu braucht man ein exakt reduziertes Gerüst und unsere hochästhetische Keramikmasse HeraCeram® Zirkonia 750.

Mit der Produktverfügbarkeit HeraCeram® cre-active, voraussichtlich im Mai 2025, wird das Produkt im Kurs vorgestellt.

Mundgesundheits in besten Händen.



**KULZER**  
MITSUBISHI CHEMICALS GROUP

# Monolithische Zirkonkronen bemalen, oder doch „Micro Layering“ Mit HeraCeram® Zirkonia 750



## Zielgruppe

Zahntechniker mit Basis- und Fortgeschrittenen-Kenntnissen bei Keramikverblendungen

## Kursdauer

1 Tag, von 9:00 bis 17:00 Uhr

## Referent

- ZT Paul Titeiu, Pirmasens
- Veröffentlichung des Buchs "Beyond the Brush" gemeinsam mit ZT Thomas Backscheider

## Im Preis enthalten sind

- Kursmodell
- Gerüste
- Massen des HeraCeram® Zirkonia 750 Systems inkl. Adhesive und Inreaser-Massen
- Verpflegung während des Kurses

## Was zusätzlich mitzubringen ist

- Modellier- und Schichtinstrumente
- Pinsel
- Schleif- und Polierkörper zur Bearbeitung von Keramik
- Keramikanmischplatte

